



●LZW-91345WD/YD・LZW-91346WD/D・
LZW-91347WDE/YDE・LZW-92944WD/YD・
LZW-92945WD/YDを使用する場合は、アダプター(別売LZA-92435)
と組合せてポールに取り付けてください。
又、灯具の色(日塗工 N-30半艶)に合わせて表面塗装してください。

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用	特記事項
7				取付場所	—	適合灯具 LZW-91344WBE/YBE/WSE/YSE LZW-91345WD/YD LZW-91346WD/YD LZW-91347WDE/YDE LZW-92186WBE/YBE/WSE/YSE LZW-92944WD/YD LZW-92945WD/YD 適合ポール LZA-90781 ※ポールの仕上げは錆止め塗装までです。 灯具の色に応じて表面塗装してください。 (日塗工番号は有りません)
6				電源接続	—	
5				消費電力	— W 定格電圧 — V	
4				電気容量	— VA	
3				適合ランプ		
2	取付ねじ	ステンレス		付・別売		
1	本体パイプ	鋼管	黒塗装(日塗工N-10半艶消し)			
No. 部品名 材質 備考				器具重量	約 2.8 kg	谷口 伊藤 ④