



●LZW-91345WD/YD・LZW-91346WD/D・  
LZW-91347WDE/YDE・LZW-92944WD/YD・  
LZW-92945WD/YDを使用する場合は、アダプター（別売LZA-92435）  
と組合せてポールに取り付けてください。  
又、灯具の色（日塗工 N-30半艶）に合わせて表面塗装してください。

**安全に関するご注意**

- この器具は、単体では使用できません。  
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。  
落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項		
7				取付場所	—	適合灯具 LZW-91344WBE/YBE/WSE/YSE LZW-91345WD/YD LZW-91346WD/YD LZW-91347WDE/YDE LZW-92186WBE/YBE/WSE/YSE LZW-92944WD/YD LZW-92945WD/YD		
6			電源接続	—				
5			消費電力	— W	定格電圧			— V
4			電気容量	— VA				
3				適合ランプ	適合ポール LZA-90781 ※ポールの仕上げは錆止め塗装までです。 灯具の色に応じて表面塗装してください。 （日塗工番号は有りません）			
2	取付ねじ	ステンレス		付・別売				
1	本体パイプ	鋼管	黒塗装(日塗工N-10半艶消し)					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	2.3 kg	谷口 伊藤 ⑤	