




姿図




羽根配置図

※この器具はチャンネル設定できません。
一室2台以上でご利用する場合は個別操作できませんのでご注意ください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外、強度のない天井、周囲温度が-5℃～35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご利用下さい。
また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。
感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ・取付ねじ取付兼用器具です。必ず木ねじ（4本）又は取付ねじ（4本・付属品）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。
- 施工は、必ずブレーカーを切ってから行ってください。不意に動作して、けがをしたり、感電の原因となります。
- 運転中は、羽根に触れないでください。けがの原因となります。
- 長時間、強い風にあたらないようにしてください。健康を害することがあります。
- 羽根が壊れた時は全数取り替えてください。振動のため落下しけがの原因となります。
- 取付座を4本の取付ねじで固定できないローゼットは使用できません。4本の取付ねじで固定できるローゼットに交換してください。



使用上のご注意

- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。
誤動作の原因となります。


別売延長パイプ使用時の寸法		
延長パイプ品番	※1	※2
DP-37591	1045	900
DP-37590	845	700
DP-37589	645	500

6	下面カバー	鋼板	シルバー塗装	機 能	一般用			特記事項 簡易取付式 正転・逆転切替スイッチ付(リモコン) 風量3段階切替スイッチ付(リモコン) 傾斜天井使用不可 (傾斜天井へ取付ける際は、別売の 延長パイプをご使用ください。) 調光器併用不可 ※ファンの回転操作は壁スイッチではできません。 ACモーター リモコンスイッチ付
5	本体	ダイカスト	シルバー塗装	取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
			(裏面)ホワイトウッド色塗装	電源接続	引掛シーリング			
4	羽根	木製	(表面)ダークブラウン塗装	消費電力	- W	定格電圧	100 V	
3	本体カバー	鋼板	シルバー塗装	適合ランプ				
2	支柱	鋼管	シルバー塗装	付別売				
1	フランジ	鋼板	シルバー塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.9 kg			峠田 大瀧 ⑥

回転数と消費電力

姿図

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	風量 (m ³ /h)	風速 (m/s)	回転数(rpm)		ファン消費電力(W)
100	50	1620	0.4	高速 HI	89	11.8
		840	0.2	中速 MED	74	8.7
		420	0.1	低速 LOW	52	4.8
	60	1860	0.4	高速 HI	94	14.5
		960	0.2	中速 MED	77	10.3
		420	0.1	低速 LOW	51	5.4




注) 下記の場合において回転数に誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

- 基準回転数において±10%の範囲で誤差が生じます。
- 電圧特性および羽根の重量により誤差が生じます。
- 室温の変化により誤差が生じます。(基準回転数は25℃にて測定)

シーリングファン取付基準

<一般天井の場合>


- 天面から羽の先端まで0.17m以上離してください。
 - 壁面から羽の先端まで0.4m以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
- シーリングファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。



シーリングファン取付基準

<傾斜天井の場合>

- 壁面から羽の先端まで0.4m以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
 - 天井面から羽根までの高さは0.2m以上必要です。
- シーリングファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。



注) 傾斜天井への取付けには、必ず別売延長パイプをご使用ください。

延長パイプ(別売)

品番	パイプ長	傾斜角
DP-37591	800mm	32°まで
DP-37590	600mm	32°まで
DP-37589	400mm	25°まで

7				機 能		特記事項
6				取付場所		
5				電源接続		
4				消費電力	定格電圧 V	
3				適合ランプ		
2				付→別売		
1						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 - kg	峠田 大瀧 ⑥